



APRINTA PRO



## PrintaMent PVA-M

|              | Printing Temperature | Bed Temperature | Printing Speed | Fan Speed 2nd Layer | Flow Rate |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| BCN3D Sigma  | 190°-210°C           | >55°C*          | Up to 30 mm/s  | 70%                 | 105%      |
| Ultimaker 2  | n.A.                 | n.A.            | n.A.           | n.A.                | n.A.      |
| Ultimaker 2+ | n.A.                 | n.A.            | n.A.           | n.A.                | n.A.      |
| Ultimaker 3  | 190°-210°C           | >55°C*          | Up to 30 mm/s  | 70%                 | 105%      |
| BQ Wittbox 1 | n.A.                 | n.A.            | n.A.           | n.A.                | n.A.      |
| BQ Wittbox 2 | n.A.                 | n.A.            | n.A.           | n.A.                | n.A.      |
| BQ Hephestos | n.A.                 | n.A.            | n.A.           | n.A.                | n.A.      |
| Prusa i3     | n.A.                 | n.A.            | n.A.           | n.A.                | n.A.      |
| Prusa i3 MK2 | n.A.                 | n.A.            | n.A.           | n.A.                | n.A.      |

\*coated with PrintaFix